



● 50年の歴史

- 全長800mの組立コンベアシステムの新工場完成
- 1800名の熟練技術者による月産25,900台
- 生産量の70%を世界各国に輸出



ペトリ セルフ

● 電子頭脳がレンズに直結する サークル・アイ・レンズ

ペトリセルフはフィルター使用の時世、オートマチックに露出倍数を補正するように研究され、サークル・アイ機構として技術的に解決されたカメラです。又鋭敏な電子露出機構がレンズを中心に巧みにバランスされていますから、いままでの方式より効率が高く、ヨル・ヒルを問わずあらゆる撮影条件に直ちに反応・適正露出がファインダーを、覗いたまま得られるのが特長です。

● 明るい処では眼が疲かれず暗い被写体では適当なコントラストをつけ、焦点調節が楽に素早く行える「緑の窓のグリーン・オ・マチックファインダー」です。● フルシンクにB1 $\frac{1}{500}$ セルフタイマー付。

¥14,300
ケース ¥1,600




ペトリ セルフ 1.8

¥17,800
ケース ¥1,600


(カタログ進呈・誌名)
ご記入下さい。




ペトリカメラ東京センター 東京・千代田区九段2～5
ペトリカメラ大阪センター ニューヨーク・カナダ・オランダ




⑤左手に巻取りスプール
右手にフィルムスプ
ールを持ち、両方の人差
指でフィルムにたるみ
を作ります。




①横蓋の開閉つまみを起
し、矢印の方向に回転
します。




⑥この形のままカメラ内
部のガイドラインにそ
ってフィルムをフィル
ムゲートにさしこみな
がら、両スプールの軸を
それぞれの軸に挿入し
ます。





②開閉つまみを持って横
蓋をとりはずします。




⑦このとき、巻取りスプ
ールは3つ爪、フィル
ムのスプールは4つ爪
を前面にしておかなけ
ればなりません。



③カメラの内部はこのよ
うになっています。カ
メラに付属している巻
取りスプールをとりだ
します。




⑧横蓋を閉じ、つまみを
右にまわして締めます
シャッターボタンを押
して、7.6メートル(25
フィート)の目盛のと
ころまでフィルムを送
れば装てん完了です。



④未撮影フィルムの封を
切り、フィルムの乳剤
面を内側にして先端を
巻取りスプールの軸の
溝にさしこみます。

ペトリエイトの使い方……(1) フィルム装てん




ペトリエイト
8つの特長

- 被写体にむけワンタッチの押しボタン操作だけで、快適なホームムービーが楽しめます。
- さわめて薄型軽量であるため携帯に便利です。
- 独自のエレクトリック・アイ機構はファインダーをのぞきながら、連動範囲を確認できます。
- 特別設計のペトリ13ミリF1.8レンズは、ピント調節の必要がなくすべてを鮮明に写します。
- 電池ケースがグリップをかかえているため片手操作でも、カメラブレしません。
- 独特のフィルター型式により、その露出係数は自動的に補正されます。
- リモートコントロール装置により、撮影者自身も同時にうつりこむことができます。
- 洗練されたスタイルと充実した性能はもちろんご婦人方にも好適です。



PETRI 8



ワンタッチで楽しめる
ホーム・ムービーの決定版です



3月上旬発売

